

Guia Prático de Captação na Fonte

Um guia prático para escolha do melhor produto de captação na fonte



	Miniman Ø 75-100 mm	MultiSmart® Arm Ø 125-200 mm	Bocais Fixos Ø 100 mm	Bocais Fixos Ø 125-160 mm
Volume de Ar				
100-700 m ³ /h	X		X	
500-1500 m ³ /h		X		X
1500-2100 m ³ /h		X		
Distância do Bocal Recomendada				
100-300 mm	X		X	
265-400 mm		X		X
400-500 mm		X		

Benefícios da Extração na Fonte PlymoVent

	Miniman	MultiSmart® Arm	Bocais Fixos
Fornecimento do equipamento totalmente montado	X	X	X
Vários tamanhos para máxima flexibilidade	X	X	X
Poleias de montagem universais	X	X	X
Articulações exteriores	X	X	X
<ul style="list-style-type: none">• Impede o crescimento de bactérias e fungos• Fácil de limpar• Pouca perda de carga• Reduzido nível de ruído			

A PlymoVent reserva-se o direito de fazer alterações de design e técnicas.

Visite-nos em: www.plymovent.com