

Máquinas abertas ou semi-abertas podem ser equipadas com bocais fixos.

São a alternativa perfeita se um braço de extracção for difícil de utilizar.



Os bocais fixos PlymoVent foram concebidos para a melhor aspiração na fonte possível e são fáceis de encaixar através de bocal magnético PlymoVent.

O bocal é ligado ao sistema de conduta através de uma mangueira flexível em poliuretano, com braçadeira própria de encaixe.



Pé magnético



Bocal fixo



Mangueira



Braçadeira

## DADOS TÉCNICOS

**MFT-1 – Pé magnético para todos os bocais**

### Bocais fixos

Prod. n.º:	Diâmetro mangueira	Diâmetro bocal	Dist. bocal recomendada	Caudal
FHD-100	100 mm	240 mm	240-300 mm	300-500 m³/h
FHD-125	125 mm	265 mm	265-320 mm	400-700 m³/h
FHD-160	160 mm	300 mm	300-400 mm	800-1400 m³/h

### Mangueira em poliuretano resistente ao óleo

Prod. n.º:	Diâmetro mangueira
998328	165 mm
998310	127 mm
998302	102 mm

### Braçadeira

Prod. n.º:	Diâmetro braçadeira
961466	160 mm
961458	125 mm
961441	100 mm